



M55359010

LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x190 mm, helderwit

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 190 mm |

##### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

##### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

##### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                   | Helderwit               |
| RAL-code                | 9010                    |

##### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

##### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

##### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

#### Afbeeldingen | tekeningen

