



M-DBL6040

Tôle de recouvrement sans introduction IP40 600x400 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1.25 mm |
| Largeur | 599 mm |
| Profondeur | 343 mm |

Equipement

| | |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Non |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|---------|------------|
| Matière | Aacier |
| Couleur | Gris clair |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |