



M-DBL5040

Tôle de recouvrement sans introduction IP40 500x400 (lxp) zinguée

Caractéristiques techniques

Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1.25 mm |
| Largeur    | 499 mm  |
| Profondeur | 343 mm  |

Equipement

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Avec entrée de câble | Non |
|----------------------|-----|

Matière

|         |            |
|---------|------------|
| Matière | Acier      |
| Couleur | Gris clair |

Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |