



75310002



IP20



Schalt-/Jalousieaktor 16-/8fach 16 A Schließer, Hand, KNX lichtgrau

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS

Konnektivität

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

Abmessungen

Abmessungen 90 x 144 mm

Höhe 90 mm

Breite 144 mm

Tiefe 70 mm

Breite in Teilungseinheiten 8

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Leistung

Glühlampenlast 230 V Lampe 3000 - 3000 W

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Texte

Funktion Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Windsensor
Mit Sonnenschutzfunktion

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja