



HW4P425FE

**Disjoncteur Ouvert HW4 120kA 2500A 4P Fixe pour TU sentinel Energy**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	2500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	120 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	100 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	100 kA

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Architecture**

Nombre de pôles	4
Type de pôles	4P4D N:0/50/100/200%
Type de boîtier	Produit complet

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui