



HW4P425FE

Int.automático ACB HW4 2500A 4P 120kA fijo p.unidad disparo sentinel Energy

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	2500 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	120 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	100 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	100 kA

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

Arquitectura

Número de polos	4
Tipo de polo	4P4D N:0/50/100/200%
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí