



TRM600



#### Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

##### Technische Eigenschaften

##### Anschlussmöglichkeiten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
|-----------------|----------|

##### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus

ETS  
easy  
quicklink

##### Anschlussmöglichkeiten

|                        |      |
|------------------------|------|
| Empfänger Kategorie    | 2    |
| Mit Bussystem KNX      | Nein |
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja   |

##### Abmessungen

|             |            |
|-------------|------------|
| Abmessungen | 18 x 40 mm |
| Höhe        | 18 mm      |
| Breite      | 40 mm      |
| Tiefe       | 18 mm      |
| Einbautiefe | 20 mm      |

##### Elektrischer Strom

|           |        |
|-----------|--------|
| Nennstrom | 0.50 A |
|-----------|--------|

##### Werkstoff

|       |           |
|-------|-----------|
| Farbe | Lichtgrau |
|-------|-----------|

##### Ausstattung

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Funk bidirektional             | Ja |
| Mit Schieber für Handschaltung | Ja |

##### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 16 A |
|-------------|------|

##### Frequenz

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Frequenz              | 50 - 60 Hz          |
| Funk Empfangsfrequenz | 868.30 - 868.30 MHz |

##### Leistung

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ausgangsleistung | 115 W |
|------------------|-------|

##### Spannung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Betriebsspannung              | 230 - 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Systemspannung                | 230 V AC    |

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

##### Anschluss

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter  | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

##### Texte

|              |  |
|--------------|--|
| Funktion     | Nur Impulsfunktion<br>Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
| Montageart   | Für den Einbau hinter UP-Einsätzen                         |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen                                    |