



TRM600



Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Radio Protokoll	KNX-Funk
-----------------	----------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy quicklink
-----------------------------	--------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	18 x 40 mm
Höhe	18 mm
Breite	40 mm
Tiefe	18 mm
Einbautiefe	20 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	0.50 A
-----------	--------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868.30 - 868.30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	115 W
------------------	-------

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²

Texte

Funktion	Nur Impulsfunktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen