



ZAN334C

Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K3, 1x3NH00, Polyesterdeckel

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	415 mm
Breite	245 mm
Tiefe	137 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	0

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schließungstyp	4-Kant 6 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja