



B04601



Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Adatto per l'uso esterno | Si |
| Montaggio su | Montaggio a parete |

Equipaggiamento

| | |
|---------------------------|----|
| Numero di file | 0 |
| Con serratura | Si |
| Con morsettiera di neutro | No |

Serie

| | |
|------------|-----------|
| Altezza | 302,80 mm |
| Larghezza | 264,70 mm |
| Profondità | 167 mm |

Porta / coperchio

| | |
|--------------------------------------|----|
| Numero di porte del quadro elettrico | 1 |
| Numero di serrature | 1 |
| Porta/frontale trasparente | No |

Connettività

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a parete |
|---------------------------------|--------------------|

Materiali

| | |
|------------|----------|
| Materiale | Plastica |
| Codice RAL | 7035 |
| Colore | Grigio |

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------|----|
| Con morsettiera di terra | No |
| Con piastra di montaggio | No |

Materiali

| | |
|-------------------------------|----|
| Resistente agli ultravioletti | Si |
|-------------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|-----------------------------------|
| Classe protezione | Isolamento classe II |
| Resistenza agli urti IK | IK10 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP66 |
| Tipo di bloccaggio | 3 lati 7 mm Serratura a chiave |
| Grado di resistenza al filo incandescente GWT | 960 °C |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |

Illustrazioni | Disegni

