



WH36180203A

robusto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombination Grau

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

##### Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	73 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm

##### Werkstoff

Farbe	Grau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

##### Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/2-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----