



WH20180207B

kallysto ENC: S0/2p/rotatif/ 0-1-0-1 + plaque de fixation et face Beige

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Beige
Code RAL 1015
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm
Profondeur de montage 14 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis
Éclairage Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui