



WH20180207A

**kallysto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 + Front für Kombination Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Abmessungen**

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 25 A

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/2-polig

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja