



LFS601000VERZ



**Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5025 - 5025 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	21
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

