



LFS601000VERZ



#### Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5025 - 5025 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	21
---	----

###### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

###### Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

###### Abbildungen | Zeichnungen

