

**Schütz mit 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC 25A 1PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

Kontaktart	1Ö+1S
------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
Strombelastbarkeit bei AC1	20 A

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Spannung**

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 250 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

**Gebrauch**

Gebrauchskategorie	AC-7a
--------------------	-------

**Einsatzbedingungen**

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

**Ausdauer**

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,05 W
Anzugsverbrauch	15 VA

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	58 mm

**Anschluss**

Anzahl der Kontakte	2
---------------------	---

**Ausstattung**

Anzahl Schließerkontakte	1
Anzahl Öffnerkontakte	1
Mit Schieber für Handschaltung	Nein

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>

Abbildungen | Zeichnungen

