



LE27K-SS

Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałåk. 10mm²

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	DII
---------------------------------	-----

Dostarczane wyposażenie

Z pokrywą	Nie
-----------	-----

Wymiary

Wysokość	57 mm
Szerokość	39 mm
Długość	80 mm

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak