



LE27K-SS

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, bez krytu

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Architektura

Počet pólů	1
------------	---

Pojistka

Velikost pojistky	DII
-------------------	-----

Rozsah dodávky

S krytem	Ne
----------	----

Rozměry

Výška	57 mm
Šířka	39 mm
Délka	80 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano