



FZ152NV1

Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU52..

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	853 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	13 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano