




20262035

## Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, 1930/R.Classic, crna sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Arhitektura

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kontrolni/radni element | Rotirajući |
|-------------------------|------------|

#### Električna struja

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Nazivna struja                    | 5 A  |
| Maks. struja uklapanja/isklapanja | 10 A |

#### Napon

|               |           |
|---------------|-----------|
| Nazivni napon | 230-230 V |
|---------------|-----------|

#### Napajanje

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Napon napajanja | 230 V AC |
|-----------------|----------|

#### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

#### Postavke

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Zadana vrijednost komfor moda | 5 - 30 °C |
|-------------------------------|-----------|

#### Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Crna              |
| RAL kod         | 9005              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |

#### Dimenzije

|        |       |
|--------|-------|
| Visina | 71 mm |
| Širina | 71 mm |
| Dubina | 50 mm |

#### Ekran

|            |    |
|------------|----|
| Sa ekranom | Ne |
|------------|----|

#### Oprema

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja | 0,50 K          |
| Vrsta termostata                          | Sobni termostat |
| Vrsta sonde                               | Bimetalno       |
| Sa grijačem                               | Da              |

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Veza

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Vrsta kontakata | 1x izmjenični |
|-----------------|---------------|

#### Kompatibilnost

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Vrsta kontrole HVAC-a | Grijanje<br>Hlađenje |
|-----------------------|----------------------|

#### Uvjeti korištenja

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Klasa energetske učinkovitosti | I (1%) |
|--------------------------------|--------|

#### Tekst

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Način instalacije      | Bez krala                    |
| Vrsta veze             | Sa vijčanim stezaljkama      |
| Termalna recirkulacija | Sa termičkim povratom        |
| Otisak                 | Sa otiskom                   |
| Centralne ploče        | Sa centralnom pločom Ø 58 mm |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |