



BRH7013219010

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRH 70x130mm halogenfrei in reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 130 mm |
| Länge | 2000 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|-----------------------------------|------|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lichter innerer Querschnitt | 7580 - 7580 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------------|

Kompatibilität

| | |
|-------------------------------|--|
| Format Geräteinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateinbau |
|-------------------------------|--|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Werkstoff

| | |
|------------|--|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Konnektivität

| | |
|-----------------|------------------|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |
|-----------------|------------------|

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |

Abbildungen | Zeichnungen

