



20262045

**Termostato con conmutador, R.x, negro, brillo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

5 A

**Tensión**

Tensión nominal

250 - 250 V

Tensión asignada

250 V

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Configuración**

Temperatura de consigna confort

5 - 30 °C

**Materiales**

Colour

Negro

Código RAL

9005

Acabado de la superficie

Brillante

Material

Metal

Plástico

Tratamiento

Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura

71 mm

Anchura

71 mm

Profundidad

51 mm

**Pantalla**

Con visualizador

No

**Equipo**

Diferencia de temperatura de conmutación

0,50 K

Tipo de termostato

Termostato de ambiente

Tipo de sonda

Bimetal

**Conexión**

Tipo de contactos

1 cambio

**Seguridad**

Índice de protección IP

IP20

**Condiciones de uso**

Clase de eficiencia energética

I (1%)

**Texto**

Tipo de montaje

Sin garras de expansión

Tipo de conexión

Con bornes roscados

Recuperación térmica

Con recuperación térmica

Inscripción

Con inscripción

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí