



ZAL177P

### Verteilersäule, Baureihe 177, mit Montageplatte, 1710 x 838,5 x 277 mm

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1710 mm
Breite	839 mm
Tiefe	277 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

##### Installation, Montage

Montage auf	Eingrabschelle
Geeignet für Außenbereich	Ja

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	5
---------------	---

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

