



ZAL177P

Arm. ext. c/plat. a.1710 l.839 p.277

Características técnicas

Dimensões

Altura	1710 mm
Largura	839 mm
Profundidade	277 mm
Espessura da parede lateral	3,5 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	0

Instalação / montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentos-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com fibra de vidro

Equipamento

Número de filas	5
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

