



LAR02KR7011

Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >32mm eisengrau

Technische Eigenschaften

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Abmessungen

Einbaudurchmesser	122 mm
-------------------	--------

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Nasspflege	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Produktfarbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011
Farbe	Eisengrau

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	0.5 kN
--------------------------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP10
Stoßfestigkeit IK	IK08

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

