



LE27K-KS

Schroefpatroonhouder DII 25 A 1p 2478 SB

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale stroom van smeltpatroon	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Zekering

Zekeringsgrootte	DII
------------------	-----

Leveringsomvang

Met deksel	Nee
------------	-----

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	150 mm
Lengte	270 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja