



LE27K-KS

Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se svorkou 10 mm<sup>2</sup>, bez krytu

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	25 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A

##### Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

##### Architektura

Počet pólů	1
------------	---

##### Pojistka

Velikost pojistky	DII
-------------------	-----

##### Rozsah dodávky

S krytem	Ne
----------	----

##### Rozměry

Výška	70 mm
Šířka	150 mm
Délka	270 mm

##### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano