




155709

Wippe anschraubbar mit 5 beiliegenden Linsen wg Up IP44 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	63,70 mm
Breite	64,30 mm
Tiefe	15 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abdeckung	Mit Abdeckstopfen für Anschraubung
Wippschalter/-taster	Für Wipptaster Für Wechsel-/Kreuzschalter