

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender K.1 anthrazit, matt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------|
| Montagehöhe | 2,20 - 2,20 m |
| Aufbauhöhe | 31,40 mm |

Erfassung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Ausführung Sensor | Bewegungsmelder |
| Erfassungsdurchmesser am Boden | 0 - 0 m |
| Erfassungswinkel | 180 - 180 |
| Erfassungswinkel einstellbar | 180 - 180 ° |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Anthrazit |
| Glanzgrad | Matt |
| Oberfläche | Lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |

Reichweite

| | |
|--------------------------------|------|
| Max. Reichweite frontal | 12 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |

Einstellungen

| | |
|--------------------------------|----|
| Ansprechhelligkeit einstellbar | Ja |
|--------------------------------|----|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -15 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Texte

| | |
|----------|--|
| Funktion | Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang) Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe Schalteinsatz-Abschaltvorwarnung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fernbedienung |
| Schutz | Mit Unterkriechschutz |