

BLC IR Wächter Komfort 2,2 m mit Handsender K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	2,20 - 2,20 m
Aufbauhöhe	31,40 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Edelstahl Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Einstellungen

Ansprechelligkeit einstellbar	Ja
-------------------------------	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Funktion	Dimmeinsatz-Abschaltvorwarnung (30 s Abdimmvorgang) Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe Schalteinsatz-Abschaltvorwarnung (3 x im Wechsel 0,2 s aus/10 s ein) per Fernbedienung
Schutz	Mit Unterkriechschutz