



FR63W0

Wandlerschrank, universN, NAR NH2, AAR Lastsch.400A IP55, SKII, 950x800x275mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II

Abmessungen

Höhe	900 mm
Breite	800 mm
Tiefe	275 mm
Höhe Sammelschiene	30 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm

Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120
----------------	---------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	400 - 400 V
Isolationsspannung U _i	600 V
Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Nennstrom	315 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei U _e =400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
----------------------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

