



ZB24W

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. II, 950x1050x205

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	950 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	205 mm

Vybavení

Počet polí v šířce	4
Počet řad v rozvaděči	24

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP54
Třída izolace	Třída izolace II

Kryt, dveře

Počet zámků	1
Typ rukojeti	T-rukojeť

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010

Konektivita

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

