



VS108TD

Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
Počet řad v rozvaděči	1
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	8
--------------	---

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	184 mm
Šířka	210 mm
Hloubka	99 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

Rozměry

Počet jednotek šířky	8
----------------------	---

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ano
----------------------	-----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano