



WJC160

**Prise Schuko ateha complet**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

16 A

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Blanc pur

Code RAL

9010

Finition

Brillant  
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)  
Polycarbonate (PC)

Traitement

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

22,80 mm

Nombre d'unités

1

**Installation, montage**

Montage sur

Encastré  
En saillie

**Connectivité**

Type de raccordement

Borne à vis

Type de montage

Fixation par vis

**Equipement**

Avec couvercle à charnière

Non

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK04

Classe de protection (IP)

IP21D

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits