



VS108PP

golf sup. porta opaca 1 fila 8M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	8
-------------------	---

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	184 mm
Largura	210 mm
Profundidade	99 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

Dimensões

Número de unidades de largura	8
-------------------------------	---

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C
Classe de proteção com porta	IP40

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim