



LFF2003559016

**Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 20x33mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

**Matière**

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Adapté à**

LFF 20x35
-----------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui