



WH26180500C

**kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/ 0-2-0-1 / Blanc**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Matière

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

#### Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

#### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

#### Dimensions

Dimensions 94 x 94 mm

Profondeur de montage 14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

#### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

#### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2

#### Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui