



ZB15S

**Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1300x205**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 800 mm  |
| Šířka   | 1300 mm |
| Hloubka | 205 mm  |

**Vybavení**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Počet polí v šířce    | 5  |
| Počet řad v rozvaděči | 25 |

**Bezpečnost**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Stupeň krytí IP | IP44             |
| Třída izolace   | Třída izolace II |

**Kryt, dveře**

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| Počet zámků  | 1                            |
| Typ rukojeti | Výklopná rukojeť se západkou |

**Materiál**

|         |      |
|---------|------|
| Barva   | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |

**Konektivita**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Montáž na omítku |
|--------------|------------------|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

**Ilustrace a výkresy**

