



VB318MMT

Ormar, vega, NŽ, hybrid, 1 red, 18M + 2 perf. montažne ploče, prozirna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

|               |              |
|---------------|--------------|
| Montiranje na | Nadgradna/NŽ |
|---------------|--------------|

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

Oprema

|                   |    |
|-------------------|----|
| Broj redova       | 3  |
| Sa bravom         | Ne |
| Ima N klemni blok | Ne |

Kapacitet

|             |    |
|-------------|----|
| Broj modula | 18 |
|-------------|----|

Dimenzije

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 625 mm |
| Širina | 400 mm |
| Dubina | 146 mm |

Poklopac, vrata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj vrata ormara | 1 |
| Broj brava        | 1 |

Dimenzije

|                      |    |
|----------------------|----|
| Broj jedinica širine | 18 |
|----------------------|----|

Poklopac, vrata

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Da |
|----------------------------|----|

Materijali

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materijal | Polistiren (PS) |
| RAL kod   | 9010            |
| Boja      | Bijelo          |

Oprema

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Ima klemni blok za uzemljenje | Ne |
| Ima montažnu ploču            | Da |

Sigurnost

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zaštitna klasa                | Izolacijska klasa II       |
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40                       |
| Vrsta zaključavanja           | Uklopna brava<br>Bez brave |
| Ispitivanje užarenom žicom    | 650 °C                     |

Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|