



FL602E

Innentür Metall W750 H1050 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1050 mm
Breite	750 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Innentür

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Metall
Oberfläche	Verzinkt

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse I
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Doppelbartverschluß 3 mm