

Presa italiana con messa a terra e SCHUKO 10 A/16 A Serie K.1 antrac.opac, vern.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Materiali

Colore Antracite

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 40 mm

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a uncino
Raccordo a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con lampada di segnalazione No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Testo

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì