



WJC005

ateha Va et Vient à tirage complet

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur

Encastré
En saillie

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

Finition

Brillant
Mat

Matériau

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement

Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base avec habillage complet

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

1

Dimensions

Profondeur de montage

75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP41

Résistance aux chocs IK

IK04

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Textes

Éclairage

Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation

1 voie

Durabilité

REACH-sans SVHC

Oui