



WJC001

**ATA Conmutador/pulsador 10A completo**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Montaje en | Empotrado<br>Montaje en superficie |
|------------|------------------------------------|

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiales**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Colour                   | Blanco tráfico                         |
| Código RAL               | 9016                                   |
| Acabado de la superficie | Brillante<br>Mate                      |
| Material                 | Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) |
| Tratamiento              | Lacado                                 |

**Identificación**

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Disposición de montaje | Elemento básico con carcasa completa |
|------------------------|--------------------------------------|

**Conectividad**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

**Controles e indicadores**

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de teclas | 1 |
|------------------|---|

**Dimensiones**

|  |       |
|--|-------|
| Profundidad del montaje                  | 76 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 40 mm |

**Seguridad**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP41 |
| Resistencia al impacto IK           | IK04 |

**Arquitectura**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Elemento de control/operación | Pulsador único |
|-------------------------------|----------------|

**Corriente eléctrica**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 10 A |
|----------------------------|------|

**Texto**

|                  |  |
|------------------|--|
| Iluminación      | Sin iluminación (no se puede iluminar) |
| Modo conmutación | 2 vías                                 |

**Sostenibilidad**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|