



LNH30144M4T

Pojistka nožová NH3 gTr 400V 100kVA, 144A M

Technické vlastnosti

Architektura

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vypínací charakteristika | gTr |
|--------------------------|-----|

Pojistka

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH3 |
|-------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Charakteristika pojistek | gTr |
|--------------------------|-----|

Napětí

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 400 - 400 V |
|-------------------------------|-------------|

Elektrický proud

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 144 A |
|-----------------|-------|

Podmínky použití

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 100 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

Výkon

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 12,20 W |
|----------------------------------------------|---------|

Rozměry

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 150 mm |
|-------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 53 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 80 mm |
|---------|-------|

Udržitelnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|