



61303808



**Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Met klauwbevestiging Nee

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 70.90 x 70.90 mm  
Inbouwdiepte 31 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20  
Slagvastheid IK IK05

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Montagewijze Geringe inbouwdiepte  
Zonder spreidklemmen  
Aansluitwijze Met schroefklemmen  
Verlichting Te verlichten met glimlamp-element  
Voor verlichting  
Schakelmodus Dubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja