



61303808



Strömställarinsats Dubbeltrapp, S.1/ B.x/ Q.x/ R.x K.x, u klor, skruvanslutning

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering
Med klor Nej

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 70.90 x 70.90 mm
Inbyggnadsdjup 31 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20
Slagtålighet IK IK05

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Lågt monteringsdjup
Utan klor
Anslutningstyp Med skruvanslutningar
Belysning Kan bli belyst med neon-lampa
För belysning
Brytare läge Dubbelt av/dubbel omkoppling, isolerade anslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja