



WJC003

**ATA Conmutador/pulsador 10A borne N completo**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
------------	------------------------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Blanco tráfico
Código RAL	9016
Acabado de la superficie	Brillante Mate
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Tratamiento	Lacado

**Identificación**

Disposición de montaje	Elemento básico con carcasa completa
------------------------	--------------------------------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
------------------	---

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	76 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	40 mm

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP41
Resistencia al impacto IK	IK04

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
Modo conmutación	2 vías, con terminal de bucle

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----