



ZAL175P

Arm. ext. c/plat. a.1710 l.583 p.277

Características técnicas

Dimensões

Altura	1710 mm
Largura	583 mm
Profundidade	277 mm
Espessura da parede lateral	5 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Fecho de 3 pontos
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	0

Instalação, montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Sim

Materiais

Cor	Cinzentto-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Sem tratamento
Material	Poliéster reforçado com vidro

Equipamento

Número de filas	5
-----------------	---

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	2
A porta/tampa é transparente	Não

Tensão

Tensão nominal	230 - 400 V
----------------	-------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

