



BSR02KK7011

## ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΓΚΡΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Με πλαίσιο προστασίας χαλιού | Ναι |
| Με άνοιγμα                   | Όχι |

#### Διαστάσεις

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ενσωματωμένο βάθος    | 86 mm  |
| Διάμετρος τοποθέτησης | 122 mm |
| Εξωτερική διάμετρος   | 150 mm |

#### Ρύθμιση

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) | R02 |
|---------------------------------------------------|-----|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδο     | Ναι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμα         | Ναι |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση                   | Όχι |
| Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδο | Ναι |
| Κατάλληλο για υγρό καθάρισμα                    | Όχι |

#### Οδηγίες

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Συντήρηση δαπέδου | στεγνό καθάρισμα |
|-------------------|------------------|

#### Υλικά

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Υλικό | Πολυαμίδιο (PA) |
|-------|-----------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο) | 5 kN |
|-----------------------------------------------------------------|------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Υλικό κάλυψης | Πολυαμίδιο (PA) |
|---------------|-----------------|

#### Συνθήκες χρήσης

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια | 0,5 kN |
|--------------------------------------------------|--------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Τύπος καπακιού | Με ανοιγόμενο κάλυμμα |
|----------------|-----------------------|

#### Λειτουργίες

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησης | Ναι |
|----------------------------------------------|-----|

#### Κείμενο

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Έξοδος καλωδίου | Με έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα |
|-----------------|-------------------------------|

#### Υλικά

|             |           |
|-------------|-----------|
| Χρώμα       | Iron grey |
| Κωδικός RAL | 7011      |

#### Σύνδεση

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων | 2 |
| Αριθμός υποδοχών SCHUKO              | 0 |

#### Εξοπλισμός

|                        |   |
|------------------------|---|
| Αριθμός κουτιών εξόδου | 0 |
|------------------------|---|

#### Ασφάλεια

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP)                        | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK                              | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάσταση | IP30 |

**Βιωσιμότητα**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |