



LVM-SGMT13

### Steckdosenleiste mit 2x Steckdosen Typ13

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	13 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>cc</sub>	10 kA

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Anschluss mit Kabelschuh
Montageart	Anreihbar

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

##### Spannung

Isolationsspannung U <sub>i</sub>	500 V
Stossspannungsfestigkeit	4 kV
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	400 - 400 V

##### Abmessungen

Abmessungen	588 x 99.80 mm
Höhe	588 mm
Tiefe	78 mm

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
---	-----

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----